

Einbau eines serofi-Schiebetürbeschlages

Schiebetürbeschläge von serofiPRODUCTS sind so gestaltet worden, dass sie von jedermann, auch ohne Vor- und Fachkenntnisse eingebaut werden können.

Türen von jedem Hersteller sind verwendbar. Sie sollte nur eine Stärke von 40mm haben, bei Glastüren eine Glasstärke von 8 oder 10mm.

Wer eine Zarge verwenden will, benötigt eine Durchgangszarge. Das sind Zargen ohne Zapfen für eine Türabhängung. Möglichst mit einer Bekleidungsbreite von 60mm und einer Bekleidungsstärke von 16mm oder 20mm.

Jedem Schiebetürbeschlag liegt eine ausführliche Einbauanleitung bei, mit Schritt für Schritterklärung.

Auf der Home-Page und auf YouTube, unter dem Suchbegriff „serofi“ sind Einbauvideos vorhanden.

Der Einbau ist wirklich nicht schwer und lässt sich innerhalb einer halben Stunde bewerkstelligen.